

サイレントクリーナー

SC30-32TVG 仕様書

2026年04月17日

| 項目 | 内容 |
|-----------|------------------------------|
| ① サイレンサー | 外側-ステンレス・SUS304 内側-白布・グラスウール |
| ② 圧力ゲージ | 本体使用時のエア圧力計 |
| ③ 圧縮エア取付口 | 3/8ボールバルブ + エアカップラ30PMタイプ |
| ④ クリーナー本体 | アルミ合金鋳物・AC4B メラミン樹脂焼付塗装 |
| ⑤ ダクトホース | 透明エンビ樹脂 (内径φ32×2000mm) |
| ⑥ ワンタッチ金具 | 鉄 (クロームメッキ) リベット (アルミ) |
| ⑦ 吸込ノズル | エンビ樹脂 (外径φ32×600mm) |
| ⑧ 透明タンク | 透明エンビ 25L |
| ⑨ キャスター台 | アルミ合金鋳物・AC4C メラミン樹脂焼付塗装 |
| ⑩ キャスター | 導電キャスター/4個 (内1個はブレーキ付) |
| Oリング | NBR |
| | |
| | |

| 性能 | 使用エア圧 | 吸引力 | エア消費量 |
|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------|
| | 0.4MPa (4kg/cm ²) | -0.0405 (4, 130mmAq) | 470L/min Normal |
| 0.5MPa (5kg/cm ²) | -0.0536 (5, 466mmAq) | 564L/min Normal | |
| 0.6MPa (6kg/cm ²) | -0.0629 (6, 414mmAq) | 658L/min Normal | |

備考欄

- グリス吸引専用タイプ
- 使用時の本体圧力②は、0.37MPa (3.7kg/cm²)以上が必要

