

J-50 性能表

使用圧力	測定項目	標準品($\phi 2.3 \times 12$)	
0.1 Mpa	消費量	590.8 ℥/min Normal	
	総吐出量	4,340.0 ℥/min Normal	
	吸込量	3,749.2 ℥/min Normal	
	真 空 度	1.1 kPa 112.0 mmAq	
0.2 Mpa	消費量	884.3 ℥/min Normal	
	総吐出量	6,654.0 ℥/min Normal	
	吸込量	5,769.7 ℥/min Normal	
	真 空 度	2.2 kPa 224.0 mmAq	
0.3 Mpa	消費量	1,177.7 ℥/min Normal	
	総吐出量	8,396.0 ℥/min Normal	
	吸込量	7,218.3 ℥/min Normal	
	真 空 度	3.8 kPa 392.0 mmAq	
0.4 Mpa	消費量	1,471.2 ℥/min Normal	
	総吐出量	9,886.0 ℥/min Normal	
	吸込量	8,414.8 ℥/min Normal	
	真 空 度	5.9 kPa 602.0 mmAq	
0.5 Mpa	消費量	1,764.7 ℥/min Normal	
	総吐出量	11,406.0 ℥/min Normal	
	吸込量	9,641.3 ℥/min Normal	
	真 空 度	7.3 kPa 742.0 mmAq	
0.6 Mpa	消費量	2,058.2 ℥/min Normal	
	総吐出量	12,357.0 ℥/min Normal	
	吸込量	10,298.8 ℥/min Normal	
	真 空 度	9.1 kPa 924.0 mmAq	
0.7 Mpa	消費量	2,351.7 ℥/min Normal	
	総吐出量	13,244.0 ℥/min Normal	
	吸込量	10,892.3 ℥/min Normal	
	真 空 度	10.2 kPa 1,036.0 mmAq	