

W101 性能比較表

使用圧力	測定項目	標準品(Φ1.4×6)	強力型(Φ1.7×6)
0.1 Mpa	消費量	109.4 ℥/min Normal	161.4 ℥/min Normal
	総吐出量	1,656.0 ℥/min Normal	1,786.0 ℥/min Normal
	吸込量	1,546.6 ℥/min Normal	1,624.6 ℥/min Normal
	真 空 度	1.6 kPa 168.0 mmAq	1.9 kPa 196.0 mmAq
0.2 Mpa	消費量	163.8 ℥/min Normal	241.5 ℥/min Normal
	総吐出量	2,467.0 ℥/min Normal	2,792.0 ℥/min Normal
	吸込量	2,303.2 ℥/min Normal	2,550.5 ℥/min Normal
	真 空 度	3.8 kPa 392.0 mmAq	4.7 kPa 476.0 mmAq
0.3 Mpa	消費量	218.2 ℥/min Normal	321.7 ℥/min Normal
	総吐出量	3,019.0 ℥/min Normal	3,409.0 ℥/min Normal
	吸込量	2,800.8 ℥/min Normal	3,087.3 ℥/min Normal
	真 空 度	6.3 kPa 644.0 mmAq	8.2 kPa 840.0 mmAq
0.4 Mpa	消費量	272.6 ℥/min Normal	401.9 ℥/min Normal
	総吐出量	3,376.0 ℥/min Normal	3,896.0 ℥/min Normal
	吸込量	3,103.4 ℥/min Normal	3,494.1 ℥/min Normal
	真 空 度	8.5 kPa 868.0 mmAq	11.8 kPa 1,204.0 mmAq
0.5 Mpa	消費量	326.9 ℥/min Normal	482.0 ℥/min Normal
	総吐出量	3,701.0 ℥/min Normal	4,285.0 ℥/min Normal
	吸込量	3,374.1 ℥/min Normal	3,803.0 ℥/min Normal
	真 空 度	11.0 kPa 1,120.0 mmAq	15.7 kPa 1,596.0 mmAq
0.6 Mpa	消費量	381.3 ℥/min Normal	562.2 ℥/min Normal
	総吐出量	4,020.0 ℥/min Normal	4,610.0 ℥/min Normal
	吸込量	3,638.7 ℥/min Normal	4,047.8 ℥/min Normal
	真 空 度	13.2 kPa 1,344.0 mmAq	19.2 kPa 1,960.0 mmAq
0.7 Mpa	消費量	435.7 ℥/min Normal	642.4 ℥/min Normal
	総吐出量	4,350.0 ℥/min Normal	4,934.0 ℥/min Normal
	吸込量	3,914.3 ℥/min Normal	4,291.6 ℥/min Normal
	真 空 度	15.6 kPa 1,586.0 mmAq	22.8 kPa 2,324.0 mmAq